

Ventosa a soffietto SI-HD (tondo)  
**FG 12 SI-HD-65 N016**




Art.-Nr.: 10.01.06.04141



FG 12 SI-HD-65 N016

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	12,00



Dati di costruzione FG 12 SI-HD-65 N016

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	3,80 mm
Altezza H	21,00 mm
Diametro esterno D1	12,0 mm
Diametro della testa Dk	10,0 mm
d2	5,0 mm
Diametro interno d	4,50 mm
Freccia elastica Z	7,0 mm
Diametro Ds	12,0 mm
Altezza H3	9,00 mm
Diametro Dmax(S)	13,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04141](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04141)

Ventosa a soffierto SI-HD (tondo)  
**FG 12 SI-HD-65 N016**



Art.-Nr.: 10.01.06.04141



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippoli	N 016
Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	5,5 mm
Forza di strappo	3,50 N
Forza di presa (-600 mbar)	1,18 N
Peso	1,1 g
Volume	0,747 cm <sup>3</sup>
Misura	12,00
Numero di pieghe	2,5
Famiglia di prodotti	FG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.04141](http://www.schmalz.com/10.01.06.04141)



### Ordinare gli accessori dati 10.01.06.04141

Typ		codice articolo
Nippolo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN310	10.01.06.04062
Nippolo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.04365
Nippolo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 M5-IG DN310	10.01.06.04689
Nippolo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN310	10.01.06.04690



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04141](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04141)