

Ventosa de fuelle (redonda)
SPB2f 20 SI-55 SC040




Art.-Nr.: 10.01.06.04225



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	20,00
Número de pliegues	2,5
Características del material	Compatible con la FDA

SPB2f 20 SI-55 SC040



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	4,70 mm
Altura H	23,40 mm
Diámetro exterior D1	15,7 mm
Diámetro de la cabeza Dk	13,5 mm
Diámetro interior d1	10,5 mm
d2	6,0 mm
Diámetro interior d	7,50 mm
Recorrido de resorte Z	9,1 mm
Diámetro Ds	20,0 mm
Altura H3	6,70 mm

Datos de diseño SPB2f 20 SI-55 SC040



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04225

Ventosa de fuelle (redonda)
SPB2f 20 SI-55 SC040



Art.-Nr.: 10.01.06.04225



Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 040
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	1,70 N
Peso	2,0 g
Volumen	1,855 cm ³
Tamaño	20,00
Número de pliegues	2,5
Fuerza de aspiración a -400 mbar	1,10 N
Fuerza de aspiración a -200 mbar	0,60 N
Familia de productos	SPB2f

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.04225



Pedir accesorios de datos 10.01.06.04225

Typ		n
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482
Schmalz-Connector	SC 040 NPT1/8-AG	10.01.06.02541
Schmalz-Connector	SC 040 NPT1/8-IG	10.01.06.02542



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04225