




SPB2f 25 SI-55 SC040

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	25.00
折りたたみ式本数	2.5
材質種類	FDA対応

デザインデータ



属性	価値
高さ H2	4.70 mm
高さ H	25.30 mm
外径 D1	18.5 mm
ヘッド径 Dk	14.5 mm
内径d1	10.5 mm
d2	8.0 mm
内径d	7.50 mm
スプリングストロークZ	9.8 mm
径 Ds	25.0 mm
高さ H3	6.70 mm

デザインデータ SPB2f 25 SI-55 SC040

Art.-Nr.: 10.01.06.04226



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	SC 040
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	3.00 N
質量	2.8 g
ボリューム	2.935 cm ³
サイズ	25.00
折りたたみ式本数	2.5
400 mbarでの吸着力	2.00 N
200 mbarでの吸着力	1.00 N
製品ファミリー	SPB2f

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.04226



データアクセサリを注文する 10.01.06.04226

Typ		製品コード
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.04226