

シュマルツコネクタ
SC 050 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04250




SC 050 G1/8-AG

技術資料

属性	価値
接続種類	050
呼び径 dn	4.10 mm
グリップの長さ	7.20 mm
真空接続口	G1/8-M

デザインデータ

属性	価値
グリップの長さ L1	24.00 mm
グリップの長さ L2	6.80 mm
グリップの長さ L	7.20 mm
外径 D2	12.0 mm
外径 D	17.00 mm
呼び径 dn	4.10 mm
スレッド G1	G1/8"-M
グリップの長さ LG1	7.5 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
グリップの長さ L3	2.50 mm



デザインデータ SC 050 G1/8-AG



技術資料

属性	価値
質量	8.7 g
材質	アルミ
接続種類	050



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.04250

シュマルツコネクタ
SC 050 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04250



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.04250



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.04250