

Schmalz-Connector
SC 050 G1/8-AG




Art.-Nr.: 10.01.06.04250



Données techniques

Attribut	Valeur
Type de connexion	050
Diamètre nominal dn	4,10 mm
Longueur d'adaptation	7,20 mm
Raccord de vide	G1/8"-M

SC 050 G1/8-AG



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	24,00 mm
Longueur L2	6,80 mm
Longueur L	7,20 mm
Diamètre extérieur D2	12,0 mm
Diamètre extérieur D	17,00 mm
Diamètre nominal dn	4,10 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	7,5 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Longueur L3	2,50 mm

Données de construction SC 050 G1/8-AG



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	8,7 g
Matière	Aluminium
Type de connexion	050



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04250

Schmalz-Connector

SC 050 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04250



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04250



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04250