

Art.-Nr.: 10.01.06.04263




SPB2f 15 SI-55 G1/8-AG

真空パッド SPB2fは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド SPB2f: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド SPB2f、接続ニップル (取付ネジ)



デザインデータ SPB2f 15 SI-55 G1/8-AG

技術資料

真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	15.00
折りたたみ式本数	2.5
スレッドG1	G1/8"-M

デザインデータ

高さ H	26.30 mm
呼び径 dn	4.10 mm
d2	4.0 mm
スレッドG1	G1/8"-M
グリッパーの長さ LG1	7.5 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スプリングストロークZ	7.3 mm
径 Ds	15.0 mm
径 Dmax(S)	17.0 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.04263



技術資料

真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	0.75 N
質量	5.50 g
ボリューム	1.200 cm ³
サイズ	15.00
折りたたみ式本数	2.5
400 mbarでの吸着力	0.50 N
200 mbarでの吸着力	0.25 N
製品ファミリー	SPB2f

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません；ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



発注データ スペアパーツ 10.01.06.04263

Typ	本数
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-AG
	10.01.06.02490



発注データ ウェアパーツ 10.01.06.04263

Typ	本数
ベローズ真空吸着パッド	SPB2f 15 SI-55 SC040
	10.01.06.04090

