

シュマルツコネクタ
SC 030 G1/8-AG




Art.-Nr.: 10.01.06.04288



技術資料

属性	価値
接続種類	030
呼び径 dn	3.10 mm
グリッパーの長さ	6.00 mm
真空接続口	G1/8-M

SC 030 G1/8-AG



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	19.30 mm
グリッパーの長さ L2	4.30 mm
グリッパーの長さ L	6.00 mm
外径 D2	5.8 mm
外径 D	7.20 mm
呼び径 dn	3.10 mm
スレッド G1	G1/8"-M
グリッパーの長さ LG1	7.5 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
グリッパーの長さ L3	1.50 mm

デザインデータ SC 030 G1/8-AG

技術資料

属性	価値
材質	アルミ
接続種類	030

シュマルツコネクタ
SC 030 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04288



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.04288



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.04288