


シュマルツコネクタ
SC 020 M5-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04306




SC 020 M5-IG

技術資料

属性	価値
接続種類	020
呼び径 dn	1.80 mm
グリッパーの長さ	8.70 mm
真空接続口	M5-F

デザインデータ



デザインデータ SC 020 M5-IG

属性	価値
グリッパーの長さ L1	11.70 mm
グリッパーの長さ L2	2.30 mm
グリッパーの長さ L	8.70 mm
外径 D2	3.5 mm
外径 D	4.50 mm
呼び径 dn	1.80 mm
スレッド G1	M5-F
グリッパーの長さ LG1	5.5 mm
スパナサイズ SW1	8.0 mm
グリッパーの長さ L3	0.70 mm



技術資料

属性	価値
接続種類	020



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.04306

シュマルツコネクタ
SC 020 M5-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04306



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.04306



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.04306