


シュマルツコネクタ
SC 030 G1/8-IG




Art.-Nr.: 10.01.06.04307



SC 030 G1/8-IG

技術資料

属性	値
接続種類	030
呼び径 dn	3.10 mm
グリップの長さ	14.00 mm
真空接続口	G1/8-F



デザインデータ SC 030 G1/8-IG

デザインデータ

属性	値
グリップの長さ L1	19.80 mm
グリップの長さ L2	4.30 mm
グリップの長さ L	14.00 mm
外径 D2	5.8 mm
外径 D	7.20 mm
呼び径 dn	3.10 mm
スレッド G1	G1/8"-F
グリップの長さ LG1	8.0 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
グリップの長さ L3	1.50 mm



技術資料

属性	値
接続種類	030



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.04307

シュマルツコネクタ
SC 030 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04307



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.04307



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.04307