

シュマルツコネクタ
SC 050 G1/8-IG




Art.-Nr.: 10.01.06.04308



SC 050 G1/8-IG

技術資料

属性	価値
接続種類	050
呼び径 dn	6.10 mm
グリッパーの長さ	14.00 mm
真空接続口	G1/8-F



デザインデータ SC 050 G1/8-IG

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	23.30 mm
グリッパーの長さ L2	6.80 mm
グリッパーの長さ L	14.00 mm
外径 D2	12.0 mm
外径 D	17.00 mm
呼び径 dn	6.10 mm
スレッド G1	G1/8"-F
グリッパーの長さ LG1	8.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
グリッパーの長さ L3	2.50 mm



技術資料

属性	価値
接続種類	050



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.04308

シュマルツコネクタ
SC 050 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04308



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.04308



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.04308