

Art.-Nr.: 10.01.06.04313



技術資料


属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	2.5
スレッドG1	G1/8"-F

SPB2f 20 SI-55 G1/8-IG

真空パッド SPB2fは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド SPB2f: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド SPB2f、接続ニップル (取付ネジ)



デザインデータ

属性	価値
高さ H	37.40 mm
呼び径 dn	4.10 mm
d2	6.0 mm
スレッドG1	G1/8"-F
グリッパーの長さ LG1	8.0 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スプリングストロークZ	9.1 mm
径 Ds	20.0 mm
径 Dmax(S)	22.5 mm

デザインデータ SPB2f 20 SI-55 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.04313

 技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	1.70 N
質量	7.3 g
ボリューム	1.855 cm ³
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	2.5
400 mbarでの吸着力	1.10 N
200 mbarでの吸着力	0.60 N
製品ファミリー	SPB2f

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.04313

 スペアパーツの注文データ 10.01.06.04313

Typ	製品コード
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-IG
	10.01.06.02482

 摩耗部品の注文データ 10.01.06.04313

Typ	製品コード
ベローズ真空吸着パッド	SPB2f 20 SI-55 SC040
	10.01.06.04225