



SPB2f 25 SI-55 G1/8-IG


Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	25,00
Número de pliegues	2,5
Rosca G1	G1/8"-HE

La ventosa SPB2f (pieza elastomérica + elemento de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB2f – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB2f, Schmalz-Connector



Datos de diseño SPB2f 25 SI-55 G1/8-IG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	39,30 mm
Diámetro nominal dn	4,10 mm
d2	8,0 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Recorrido de resorte Z	9,8 mm
Diámetro Ds	25,0 mm
Diámetro Dmax(S)	28,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.04315

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	3,00 N
Peso	8,1 g
Volumen	2,935 cm ³
Tamaño	25,00
Número de pliegues	2,5
Fuerza de aspiración a -400 mbar	2,00 N
Fuerza de aspiración a -200 mbar	1,00 N
Familia de productos	SPB2f

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.04315

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.04315**

Typ	n
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG
	10.01.06.02482

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.06.04315**

Typ	n
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB2f 25 SI-55 SC040
	10.01.06.04226

