

Art.-Nr.: 10.01.06.04322

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	14,00
Nombre de soufflets	1,5
Connexion	M5-M
Raccord de vide	M5-M
Matière de l'insert	Aluminium

FSGA 14 NBR-ESD-55 M5-AG

La ventouse FSGA (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 33 mm montée). Contenu de la livraison :

- Ventouse de type FGA – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Hauteur H	20,50 mm
Diamètre nominal dn	2,50 mm
d2	5,0 mm
Filetage G1	M5-M
Longueur du filetage LG1	5,0 mm
Taille de la clé SW1	7,0 mm
Allongement du ressort Z	5,0 mm
Diamètre Ds	12,5 mm
Diamètre Dmax(S)	14,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction FSGA 14 NBR-ESD-55 M5-AG


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04322

Art.-Nr.: 10.01.06.04322

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	2,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	15,0 mm
Force de rupture	5,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	1,20 N
Poids propre	2,10 g
Volume	0,420 cm ³
Taille	14,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	FSGA
Connexion	M5-AG

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force d'arrachement : La force de rupture des modèles en caoutchouc naturel est réduite d'environ 40 % Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04322

**Données de commande pièce de rechange 10.01.06.04322**

Typ		Nombre d'article
Ventouse à soufflets (ronde)	FGA 14 NBR-ESD-55 N062	10.01.06.04257
Inserts de raccordement de ventouses	SA-NIP N062 M5-AG DN250	10.01.06.05668

