



## Données techniques


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	3,00
Nombre de soufflets	2,5
Connexion	M3-M
Raccord de vide	M3-M
Matière de l'insert	Aluminium

### FSG 3 NBR-ESD-55 M3-AG

La ventouse FSG (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (montée à partir d'un diamètre de 32 mm).  
Contenu de la livraison :

- Ventouse de type FG – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP



Données de construction FSG 3 NBR-ESD-55 M3-AG

## Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	8,70 mm
Diamètre nominal dn	1,00 mm
d2	1,8 mm
Filetage G1	M3-M
Longueur du filetage LG1	3,0 mm
Taille de la clé SW1	5,0 mm
Allongement du ressort Z	1,1 mm
Diamètre Ds	3,0 mm
Diamètre Dmax(S)	4,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04328](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04328)

Ventouse à soufflets (rondes)

# FSG 3 NBR-ESD-55 M3-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04328



## Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	2,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	4,0 mm
Force de rupture	0,40 N
Force d'aspiration (-600mbar)	0,15 N
Poids propre	0,30 g
Volume	0,022 cm <sup>3</sup>
Taille	3,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	FSG
Connexion	M3-AG

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force d'arrachement : La force de rupture des modèles en caoutchouc naturel est réduite d'environ 40 % Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m



## Autres documentation

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.04328](http://www.schmalz.com/10.01.06.04328)



## Données de commande pièce de rechange 10.01.06.04328

Typ	Nombre d'article
Ventouse à soufflets (ronde)	10.01.06.04137
Insert de raccordement de ventouse	10.01.01.00313



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04328](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04328)

2