

Art.-Nr.: 10.01.06.04335

**Teknik veriler**


Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	7,00
Körük Sayısı	2,5
Bağlantı	G1/8"-F
Vakum bağlantısı	G1/8"-F
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

FSG 7 NBR-ESD-55 G1/8-IG

Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (32 mm çapından itibaren monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP

**Tasarım verileri**

Yükseklik H	26,00 mm
Nominal çap dn	3,50 mm
d2	1,8 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	8,5 mm
Anahtar boyutu SW1	14,0 mm
Yay stroku Z	3,0 mm
Çap Ds	5,9 mm
Çap Dmax(S)	7,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri FSG 7 NBR-ESD-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04335

**Teknik veriler**

Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	7,5 mm
Çekme kuvveti	0,90 N
Emme kuvveti (-600mbar)	0,15 N
Ağırlık	4,70 g
Cilt	0,043 cm ³
Boyut	7,00
Körük Sayısı	2,5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	G1/8-IG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.04335**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FG 7 NBR-ESD-55 N062 10.01.06.04139
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N062 G1/8-IG DN350 10.01.06.05669

