

Art.-Nr.: 10.01.06.04341

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	12.00
Körük Sayısı	2.5
Bağlantı	G1/8"-F
Vakum bağlantısı	G1/8"-F
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

FSG 12 NBR-ESD-55 G1/8-IG

Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Yükseklik H	33.00 mm
Nominal çap dn	3.50 mm
d2	5.0 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	8.5 mm
Anahtar boyutu SW1	14.0 mm
Yay stroku Z	7.0 mm
Çap Ds	12.0 mm
Çap Dmax(S)	13.0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri FSG 12 NBR-ESD-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04341

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	12.5 mm
Çekme kuvveti	3.50 N
Emme kuvveti (-600mbar)	1.18 N
Ağırlık	5.3 g
Cilt	0.600 cm ³
Boyut	12.00
Körük Sayısı	2.5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	G1/8-IG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04341

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.04341**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FG 12 NBR-ESD-55 N062 10.01.06.04260
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N062 G1/8-IG DN350 10.01.06.05669

