

シュマルツコネクタ
SC 040 M5-AG




Art.-Nr.: 10.01.06.04346



SC 040 M5-AG

技術資料

属性	値
接続種類	040
呼び径 dn	1.80 mm
グリップの長さ	5.00 mm
真空接続口	M5-M



デザインデータ SC 040 M5-AG

デザインデータ

属性	値
グリップの長さ L1	16.40 mm
グリップの長さ L2	4.80 mm
グリップの長さ L	5.00 mm
外径 D2	8.0 mm
外径 D	10.30 mm
呼び径 dn	1.80 mm
スレッド G1	M5-M
グリップの長さ LG1	4.7 mm
スパナサイズ SW1	10.0 mm
スパナサイズ SW2	4.0 mm



技術資料

属性	値
材質	アルミ
接続	M5-M



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.04346

シュマルツコネクタ
SC 040 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04346



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.04346



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.04346