


Art.-Nr.: 10.01.06.04347

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de connexion	050
Diamètre nominal dn	4,10 mm
Longueur d'adaptation	7,20 mm
Raccord de vide	G1/4"-M

SC 050 G1/4-AG SW410

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	26,50 mm
Longueur L2	6,80 mm
Longueur L	7,20 mm
Diamètre extérieur D2	12,0 mm
Diamètre extérieur D	17,00 mm
Diamètre nominal dn	4,10 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Largeur des appartements SW2	4,0 mm

Données de construction SC 050 G1/4-AG SW410

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Connexion	G1/4"-M


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04347](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04347)

1

Schmalz-Connector

## SC 050 G1/4-AG SW410



Art.-Nr.: 10.01.06.04347



**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.04347](http://www.schmalz.com/10.01.06.04347)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04347](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04347)