


Art.-Nr.: 10.01.06.04348



SC 050 G1/4-IG SW410

**Technische Daten**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Anbindungstyp       | 050      |
| Nenn Durchmesser dn | 4,10 mm  |
| Einbaulänge         | 17,20 mm |
| Vakuum-Anschluss    | G1/4"-IG |



Konstruktionsdaten SC 050 G1/4-IG SW410

**Konstruktionsdaten**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Länge L1            | 26,50 mm |
| Länge L2            | 6,80 mm  |
| Länge L             | 17,20 mm |
| Außendurchmesser D2 | 12,0 mm  |
| Außendurchmesser D  | 17,00 mm |
| Nenn Durchmesser dn | 4,10 mm  |
| Gewinde G1          | G1/4"-IG |
| Gewindelänge LG1    | 12,0 mm  |
| Schlüsselweite SW1  | 17,0 mm  |
| Schlüsselweite SW2  | 4,0 mm   |
| Länge L3            | 2,50 mm  |

**Technische Daten**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Normteilewerkstoff | Aluminium |
| Anschluss          | G1/4"-IG  |

