




SFB1 15 SI-55 SC040

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	15.00
折りたたみ式本数	1.5

デザインデータ



属性	価値
高さ H2	4.70 mm
高さ H	16.00 mm
外径 D1	11.5 mm
ヘッド径 Dk	12.8 mm
内径d1	10.4 mm
d2	4.7 mm
内径d	7.50 mm
スプリングストロークZ	4.0 mm
径 Ds	15.0 mm
径 Dmax(S)	16.0 mm

デザインデータ SFB1 15 SI-55 SC040

Art.-Nr.: 10.01.06.04368

 技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	SC 040
真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	12.0 mm
離脱力	6.10 N
吸着力 (-600mbar)	1.00 N
質量	1.0 g
ボリューム	0.759 cm ³
サイズ	15.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SFB1

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.04368

 データアクセサリを注文する **10.01.06.04368**

Typ		製品コード
シュマルツコネクタ	SC 040 M5-AG	10.01.06.04346
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482