


Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	40,00
Количество складок	1,5

SFB1 40 SI-55 SC050



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	6,60 mm
Высота H	29,70 mm
Наружный диаметр D1	29,8 mm
Диаметр головки Dk	20,0 mm
Внутренний диаметр d1	17,0 mm
d2	13,7 mm
Внутренний диаметр d	11,40 mm
Ход пружины Z	10,0 mm
Диаметр Ds	40,0 mm
Диаметр Dmax(S)	42,0 mm

Конструктивные данные SFB1 40 SI-55 SC050



Сильфонная присоска (круглая) SFB1 40 SI-55 SC050



Art.-Nr.: 10.01.06.04372



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	SC 050
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	30,0 mm
Сила отрыва	39,90 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	8,80 N
Вес	7,5 g
Объем	7,533 cm ³
размер	40,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SFB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04372



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.04372

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 050 G1/4-AG SW410	10.01.06.04347
Соединитель Schmalz	SC 050 G1/4-IG SW410	10.01.06.04348



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04372