




SFB1 40 SI-55 SC050

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	1.5

デザインデータ



属性	価値
高さ H2	6.60 mm
高さ H	29.70 mm
外径 D1	29.8 mm
ヘッド径 Dk	20.0 mm
内径d1	17.0 mm
d2	13.7 mm
内径d	11.40 mm
スプリングストロークZ	10.0 mm
径 Ds	40.0 mm
径 Dmax(S)	42.0 mm

デザインデータ SFB1 40 SI-55 SC050

Art.-Nr.: 10.01.06.04372

 技術資料

属性	価値
対応ニップルファミリー	SC 050
真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	30.0 mm
離脱力	39.90 N
吸着力 (-600mbar)	8.80 N
質量	7.5 g
ポリウム	7.533 cm ³
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SFB1

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.04372

 データアクセサリを注文する **10.01.06.04372**

Typ		製品コード
シュマルツコネクタ	SC 050 G1/4-AG SW410	10.01.06.04347
シュマルツコネクタ	SC 050 G1/4-IG SW410	10.01.06.04348