

Ventosa a soffiutto (tondo)

SFB1 10 EPDM-45 SC030


Art.-Nr.: 10.01.06.04373



SFB1 10 EPDM-45 SC030

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Misura	10,00
Numero di pieghe	1,5



Dati di costruzione SFB1 10 EPDM-45 SC030

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	4,20 mm
Altezza H	12,30 mm
Diametro esterno D1	8,2 mm
Diametro della testa Dk	8,7 mm
Diametro interno d1	7,3 mm
d2	3,4 mm
Diametro interno d	5,50 mm
Freccia elastica Z	2,5 mm
Diametro Ds	10,0 mm
Diametro Dmax(S)	11,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04373

Art.-Nr.: 10.01.06.04373

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	SC 030
Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	10,0 mm
Forza di strappo	2,70 N
Forza di presa (-600 mbar)	0,50 N
Volume	0,287 cm ³
Misura	10,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SFB1

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.04373

**Dati di ordinazione accessori 10.01.06.04373**

Typ	Numero articolo
Schmalz-Connector	SC 030 M5-AG 10.01.06.02802

