



Art.-Nr.: 10.01.06.04375



SFB1 20 EPDM-45 SC040



Datos de diseño SFB1 20 EPDM-45 SC040

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	EPDM
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Tamaño	20,00
Número de pliegues	1,5

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	4,70 mm
Altura H	17,50 mm
Diámetro exterior D1	15,1 mm
Diámetro de la cabeza Dk	12,8 mm
Diámetro interior d1	10,4 mm
d2	6,6 mm
Diámetro interior d	7,50 mm
Recorrido de resorte Z	5,0 mm
Diámetro Ds	20,0 mm
Diámetro Dmax(S)	21,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.04375

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 040
Material de ventosa	EPDM
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	12,5 mm
Fuerza de arranque	10,50 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	2,10 N
Volumen	1,184 cm ³
Tamaño	20,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	SFB1

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.04375

**Pedir accesorios de datos 10.01.06.04375**

Typ	n
Schmalz-Connector SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Connector SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.04375**

Typ	n
Schmalz-Connector SC 040 M5-AG	10.01.06.04346


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04375