

ペローズ真空吸着パッド

SFB1 30 EPDM-45 SC040


Art.-Nr.: 10.01.06.04377



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	1.5

SFB1 30 EPDM-45 SC040



デザインデータ

属性	値
高さ H2	4.70 mm
高さ H	20.40 mm
外径 D1	22.2 mm
ヘッド径 Dk	13.0 mm
内径d1	10.4 mm
d2	9.9 mm
内径d	7.50 mm
スプリングストロークz	8.0 mm
径 Ds	30.0 mm
径 Dmax(S)	31.5 mm

デザインデータ SFB1 30 EPDM-45 SC040




WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.04377

1

ペローズ真空吸着パッド

SFB1 30 EPDM-45 SC040

Art.-Nr.: 10.01.06.04377



技術資料

属性	価値
対応ニップルファミリー	SC 040
真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	20.0 mm
離脱力	23.70 N
吸着力 (-600mbar)	4.60 N
ボリューム	2.883 cm ³
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SFB1

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空中で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.04377



発注データ アクセサリ 10.01.06.04377

Typ	本数
シュマルツコネクタ	10.01.06.03414
シュマルツコネクタ	10.01.06.02918



発注データ スペアパーツ 10.01.06.04377

Typ	本数
シュマルツコネクタ	10.01.06.04346

