

Сильфонная присоска (круглая)

SFB1 40 EPDM-45 SC050


Art.-Nr.: 10.01.06.04378



SFB1 40 EPDM-45 SC050

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	EPDM
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
размер	40,00
Количество складок	1,5



Конструктивные данные SFB1 40 EPDM-45 SC050

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	6,60 mm
Высота H	29,70 mm
Наружный диаметр D1	29,8 mm
Диаметр головки Dk	20,0 mm
Внутренний диаметр d1	17,0 mm
d2	13,7 mm
Внутренний диаметр d	11,40 mm
Ход пружины Z	10,0 mm
Диаметр Ds	40,0 mm
Диаметр Dmax(S)	42,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04378

1

Сильфонная присоска (круглая)
SFB1 40 EPDM-45 SC050



Art.-Nr.: 10.01.06.04378



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	SC 050
Материал присоски	EPDM
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	30,0 mm
Сила отрыва	39,90 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	8,80 N
Объем размер	7,533 cm ³
Количество складок	40,00
Семейство продуктов	1,5
	SFB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04378



Данные для заказа Аксессуары **10.01.06.04378**

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz	10.01.06.04347
Соединитель Schmalz	10.01.06.04348



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04378

2