


SFB1 10 HT1-60 SC030

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	10.00
折りたたみ式本数	1.5

デザインデータ



属性	価値
高さ H2	4.20 mm
高さ H	12.30 mm
外径 D1	8.2 mm
ヘッド径 Dk	8.7 mm
内径d1	7.3 mm
d2	3.4 mm
内径d	5.50 mm
スプリングストロークZ	2.5 mm
径 Ds	10.0 mm
径 Dmax(S)	11.0 mm

デザインデータ SFB1 10 HT1-60 SC030

Art.-Nr.: 10.01.06.04379



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	SC 030
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	10.0 mm
離脱力	2.70 N
吸着力 (-600mbar)	0.50 N
ボリウム	0.287 cm ³
サイズ	10.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SFB1

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.04379



データアクセサリを注文する 10.01.06.04379

Typ	製品コード
シュマルツコネクタ	SC 030 M5-AG 10.01.06.02802


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.04379