Aspiratore piatto (tondo)

FLSA 50 NBR-ESD-55

Art.-Nr.: 10.01.06.04388

FLSA 50 NBR-ESD-55

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	50,00



Dati di costruzione FLSA 50 NBR-ESD-55

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	22,00 mm
d2	30,0 mm
Freccia elastica Z	4,2 mm
Diametro Ds	50,3 mm
Diametro Dmax(S)	51,5 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Aspiratore piatto (tondo)

FLSA 50 NBR-ESD-55

Art.-Nr.: 10.01.06.04388

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.06.04388**

Articolo fuori produzione

La famiglia di prodotti è in fase di esaurimento e sarà disponibile fino al **31.12.2026**
Da questo momento in poi l'articolo non potrà più essere ordinato.
articolo alternativo **10.01.06.04576 BCG 50 NBR-ESD-55 SC095**

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it