

Art.-Nr.: 10.01.06.04390




FLSA 40 NBR-ESD-55

技術資料

真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム)
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	40.00

デザインデータ

高さ H	18.50 mm
d2	23.0 mm
スプリングストロークZ	3.7 mm
径 Ds	40.5 mm
径 Dmax(S)	41.5 mm



デザインデータ FLSA 40 NBR-ESD-55



技術資料

真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム)
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A



フラット真空吸着パッド

FLSA 40 NBR-ESD-55



Art.-Nr.: 10.01.06.04390



31.12.2026

10.01.06.04575 BCG 40 NBR-ESD-55 SC095



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04390