


Art.-Nr.: 10.01.06.04391



SFB1 10 SI-55 M5-AG

サクシオンパッドSFF / SFB1（エラストマー部+接続ニップル）は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクシオンパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC



デザインデータ SFB1 10 SI-55 M5-AG

技術資料


真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	10.00
材質種類	FDA対応

デザインデータ

高さ H	17.30 mm
呼び径 dn	1.80 mm
d2	4.2 mm
グリッパーの長さ LG1	4.7 mm
スパナサイズ SW1	8.0 mm
スプリングストロークZ	2.5 mm
径 Ds	10.0 mm
径 Dmax(S)	11.0 mm
スレッドG1	M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04391



技術資料

真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
離脱力	2.70 N
吸着力 (-600mbar)	0.50 N
質量	1.60 g
ボリューム	0.300 cm ³
サイズ	10.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SFB1

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



発注データ スペアパーツ 10.01.06.04391

Typ		本数
ベローズ真空吸着パッド	SFB1 10 SI-55 SC030	10.01.06.04367
シュマルツコネクタ	SC 030 M5-AG	10.01.06.02802

