

Art.-Nr.: 10.01.06.04395




技術資料

真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	15.00

SFB1 15 EPDM-45 M5-AG

サクシオンパッドSFF / SFB1（エラストマー部+接続ニップル）は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクシオンパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC




デザインデータ

高さ H	21.00 mm
呼び径 dn	1.80 mm
d2	4.7 mm
グリッパーの長さ LG1	4.7 mm
スパナサイズ SW1	8.0 mm
スプリングストローク Z	4.0 mm
径 Ds	15.0 mm
径 Dmax(S)	16.0 mm
スレッド G1	M5-AG

デザインデータ SFB1 15 EPDM-45 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04395



技術資料

真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
離脱力	6.10 N
吸着力 (-600mbar)	1.00 N
ボリューム	0.800 cm ³
サイズ	15.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SFB1

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



発注データ スペアパーツ 10.01.06.04395

Typ		本数
ベローズ真空吸着パッド	SFB1 15 EPDM-45 SC040	10.01.06.04374
シュマルツコネクタ	SC 040 M5-AG	10.01.06.04346

