

Сильфонные присоски (круглые)

SFB1 15 SI-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04397




SFB1 15 SI-55 G1/8-AG

Присоска SFF / SFB1 (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в собранном виде.

Доступные запасные части: присоска SFF / SFB1, соединительный ниппель SC

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	15,00
Характеристики материала	Совместимый с FDA



Конструктивные данные SFB1 15 SI-55 G1/8-AG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	22,00 mm
Номинальный диаметр dn	4,10 mm
d2	4,7 mm
Длина резьбы LG1	7,5 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	4,0 mm
Диаметр Ds	15,0 mm
Диаметр Dmax(S)	16,0 mm
Резьба G1	G1/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04397

Сильфонные присоски (круглые)
SFB1 15 SI-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04397



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Сила отрыва	6,10 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	1,00 N
Вес	5,3 g
Объем	0,800 cm ³
размер	15,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SFB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04397



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.04397

Тип		Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	SFB1 15 SI-55 SC040	10.01.06.04368
Соединитель Schmalz	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04397