



SFB1 15 HT1-60 G1/8-AG


サクシオンパッドSFF / SFB1（エラストマー部+接続ニップル）は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクシオンパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	15.00

デザインデータ



デザインデータ SFB1 15 HT1-60 G1/8-AG

属性	価値
高さ H	22.00 mm
呼び径 dn	4.10 mm
d2	4.7 mm
グリッパーの長さ LG1	7.5 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スプリングストローク Z	4.0 mm
径 Ds	15.0 mm
径 Dmax(S)	16.0 mm
スレッド G1	G1/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.04399



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
離脱力	6.10 N
吸着力 (-600mbar)	1.00 N
ポリウム	0.800 cm ³
サイズ	15.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SFB1

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.04399



スペアパーツの注文データ 10.01.06.04399

Typ	製品コード	
ベローズ真空吸着パッド	SFB1 15 HT1-60 SC040	10.01.06.04380
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490

