

Art.-Nr.: 10.01.06.04405




Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	20,00

SFB1 20 HT1-60 G1/8-AG

Присоска SFF / SFB1 (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в собранном виде.

Доступные запасные части: присоска SFF / SFB1, соединительный ниппель SC



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	23,50 mm
Номинальный диаметр dn	4,10 mm
d2	6,6 mm
Длина резьбы LG1	7,5 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	5,0 mm
Диаметр Ds	20,0 mm
Диаметр Dmax(S)	21,0 mm
Резьба G1	G1/8-AG

Конструктивные данные SFB1 20 HT1-60 G1/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04405

Art.-Nr.: 10.01.06.04405



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Сила отрыва	10,50 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	2,10 N
Объем	1,200 cm ³
размер	20,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SFB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04405

Данные для заказа Запасные части **10.01.06.04405**

Тип		Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	SFB1 20 HT1-60 SC040	10.01.06.04381
Соединитель Schmalz	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490

