




SFB1 20 SI-55 G1/8-IG

サクションパッドSFF / SFB1（エラストマー部+接続ニップル）は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクションパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	20.00
材質種類	FDA対応



デザインデータ SFB1 20 SI-55 G1/8-IG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	31.50 mm
呼び径 dn	4.10 mm
d2	6.6 mm
グリッパーの長さ LG1	8.0 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スプリングストローク Z	5.0 mm
径 Ds	20.0 mm
径 Dmax(S)	21.0 mm
スレッド G1	G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.04406



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
離脱力	10.50 N
吸着力 (-600mbar)	2.10 N
質量	6.6 g
ボリューム	1.200 cm ³
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SFB1

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.04406



スペアパーツの注文データ 10.01.06.04406

Typ	製品コード
ペローズ真空吸着パッド	SFB1 20 SI-55 SC040 10.01.06.04369
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-IG 10.01.06.02482

