

ベローズ真空パッド (円形)

SFB1 20 EPDM-45 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04407




技術資料

真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	20.00

SFB1 20 EPDM-45 G1/8-IG

サクシオンパッドSFF / SFB1 (エラストマー部+接続ニップル) は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクシオンパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC



デザインデータ

高さ H	31.50 mm
呼び径 dn	4.10 mm
d2	6.6 mm
グリッパーの長さ LG1	8.0 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スプリングストロークZ	5.0 mm
径 Ds	20.0 mm
径 Dmax(S)	21.0 mm
スレッドG1	G1/8-IG

デザインデータ SFB1 20 EPDM-45 G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04407


1

ベローズ真空パッド (円形)

SFB1 20 EPDM-45 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04407



技術資料

真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
離脱力	10.50 N
吸着力 (-600mbar)	2.10 N
ボリューム	1.200 cm ³
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SFB1

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



発注データ スペアパーツ 10.01.06.04407

Typ		本数
ベローズ真空吸着パッド	SFB1 20 EPDM-45 SC040	10.01.06.04375
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04407