

ペローズ真空吸着パッド

## SFB1 25 HT1-60 G1/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.04411




### 技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	25.00

SFB1 25 HT1-60 G1/8-AG

サクションパッドSFF / SFB1（エラストマー部+接続ニップル）は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクションパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC



### デザインデータ

属性	値
高さ H	25.20 mm
呼び径 dn	4.10 mm
d2	8.2 mm
グリッパーの長さ LG1	7.5 mm
スパンナサイズ SW1	14.0 mm
スプリングストロークZ	6.5 mm
径 Ds	25.0 mm
径 Dmax(S)	26.5 mm
スレッド G1	G1/8-AG

デザインデータ SFB1 25 HT1-60 G1/8-AG



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.04411


1

ベローズ真空吸着パッド

## SFB1 25 HT1-60 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04411



### 技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
離脱力	18.50 N
吸着力 (-600mbar)	3.20 N
ボリューム	1.900 cm <sup>3</sup>
サイズ	25.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SFB1

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



### その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.04411](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.04411)



### 発注データ スペアパート 10.01.06.04411

Typ	本数
ベローズ真空吸着パッド	10.01.06.04382
シュマルツコネクタ	10.01.06.02490

