



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	25.00
材質種類	FDA対応

SFB1 25 SI-55 G1/8-IG

サクションパッドSFF / SFB1（エラストマー部+接続ニップル）は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクションパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC



デザインデータ

属性	価値
高さ H	33.20 mm
呼び径 dn	4.10 mm
d2	8.2 mm
グリッパーの長さ LG1	8.0 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スプリングストローク Z	6.5 mm
径 Ds	25.0 mm
径 Dmax(S)	26.5 mm
スレッド G1	G1/8-IG

デザインデータ SFB1 25 SI-55 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.04412



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
離脱力	18.50 N
吸着力 (-600mbar)	3.20 N
質量	7.3 g
ボリューム	1.900 cm ³
サイズ	25.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SFB1

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.04412



スペアパーツの注文データ 10.01.06.04412

Typ	製品コード
ペローズ真空吸着パッド	SFB1 25 SI-55 SC040 10.01.06.04370
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-IG 10.01.06.02482

