

Art.-Nr.: 10.01.06.04414




技術資料

真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	25.00

SFB1 25 HT1-60 G1/8-IG

サクシオンパッドSFF / SFB1（エラストマー部+接続ニップル）は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクシオンパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC



デザインデータ

高さ H	33.20 mm
呼び径 dn	4.10 mm
d2	8.2 mm
グリッパーの長さ LG1	8.0 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スプリングストロークZ	6.5 mm
径 Ds	25.0 mm
径 Dmax(S)	26.5 mm
スレッドG1	G1/8-IG

デザインデータ SFB1 25 HT1-60 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04414

 技術資料

真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
離脱力	18.50 N
吸着力 (-600mbar)	3.20 N
ボリューム	1.900 cm ³
サイズ	25.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SFB1

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 発注データ スペアパーツ 10.01.06.04414

Typ		本数
ベローズ真空吸着パッド	SFB1 25 HT1-60 SC040	10.01.06.04382
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482