

Сильфонные присоски (круглые)

SFB1 30 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04415




Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	30,00
Характеристики материала	Совместимый с FDA

SFB1 30 SI-55 G1/4-AG

Присоска SFF / SFB1 (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в собранном виде.

Доступные запасные части: присоска SFF / SFB1, соединительный ниппель SC



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	26,40 mm
Номинальный диаметр dn	4,10 mm
d2	9,9 mm
Длина резьбы LG1	10,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	8,0 mm
Диаметр Ds	30,0 mm
Диаметр Dmax(S)	31,5 mm
Резьба G1	G1/4-AG

Конструктивные данные SFB1 30 SI-55 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04415

Сильфонные присоски (круглые)

SFB1 30 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04415



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Сила отрыва	23,70 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	4,60 N
Вес	10,1 g
Объем	2,900 cm ³
размер	30,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SFB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04415



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.04415

Тип		Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	SFB1 30 SI-55 SC040	10.01.06.04371
Соединитель Schmalz	SC 040 G1/4-AG	10.01.06.03414



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04415