

Art.-Nr.: 10.01.06.04415




技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	30.00
材質種類	FDA対応

SFB1 30 SI-55 G1/4-AG

サクションパッドSFF / SFB1 (エラストマー部+接続ニップル) は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクションパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC




デザインデータ

属性	価値
高さ H	26.40 mm
呼び径 dn	4.10 mm
d2	9.9 mm
グリッパーの長さ LG1	10.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストローク Z	8.0 mm
径 Ds	30.0 mm
径 Dmax(S)	31.5 mm
スレッドG1	G1/4-AG

デザインデータ SFB1 30 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04415



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
離脱力	23.70 N
吸着力 (-600mbar)	4.60 N
質量	10.1 g
ボリューム	2.900 cm ³
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SFB1

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.04415



スペアパーツの注文データ 10.01.06.04415

Typ		製品コード
ベローズ真空吸着パッド	SFB1 30 SI-55 SC040	10.01.06.04371
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/4-AG	10.01.06.03414

