

ペローズ真空吸着パッド

SFB1 30 EPDM-45 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.04416




技術資料

属性	値
真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	30.00

SFB1 30 EPDM-45 G1/4-AG

サクションパッドSFF / SFB1（エラストマー部+接続ニップル）は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクションパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC



デザインデータ

属性	値
高さ H	26.40 mm
呼び径 dn	4.10 mm
d2	9.9 mm
グリッパーの長さ LG1	10.0 mm
スパンナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストロークZ	8.0 mm
径 Ds	30.0 mm
径 Dmax(S)	31.5 mm
スレッド G1	G1/4-AG

デザインデータ SFB1 30 EPDM-45 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.04416

1

ベローズ真空吸着パッド

SFB1 30 EPDM-45 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.04416



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
離脱力	23.70 N
吸着力 (-600mbar)	4.60 N
ボリューム	2.900 cm ³
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SFB1

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.04416



発注データ スペアパート 10.01.06.04416

Typ	本数
ベローズ真空吸着パッド	10.01.06.04377
シュマルツコネクタ	10.01.06.03414



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.04416

2