


Technische Daten

Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60,0 Shore A
Baugröße	30,00

SFB1 30 HT1-60 G1/4-IG

Der Sauggreifer SFF / SFB1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SFF / SFB1, Anschlussnippel SC



Konstruktionsdaten

Höhe H	37,70 mm
Nenndurchmesser dn	4,10 mm
d2	9,9 mm
Gewindelänge LG1	12,0 mm
Schlüsselweite SW1	17,0 mm
Federweg Z	8,0 mm
Durchmesser Ds	30,0 mm
Durchmesser Dmax(S)	31,5 mm
Gewinde G1	G1/4-IG

Konstruktionsdaten SFB1 30 HT1-60 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04420

**Technische Daten**

Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60,0 Shore A
Abreibkraft	23,70 N
Saugkraft (-600mbar)	4,60 N
Volumen	2,900 cm ³
Baugröße	30,00
Faltenanzahl	1,5
Produktfamilie	SFB1

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.06.04420**

Typ		Artikelnummer
Balgsauger (rund)	SFB1 30 HT1-60 SC040	10.01.06.04383
Schmalz-Connector	SC 040 G1/4-IG	10.01.06.02918

