Balgsauggreifer (rund)

SFB1 40 SI-55 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.04421

SFB1 40 SI-55 G1/4-AG

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	40,00
Materialeigenschaft	FDA-fähig

Der Sauggreifer SFF / SFB1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SFF / SFB1, Anschlussnippel SC



Konstruktionsdaten SFB1 40 SI-55 G1/4-AG

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H	35,70 mm
Nenndurchmesser dn	4,10 mm
d2	13,7 mm
Gewindelänge LG1	10,0 mm
Schlüsselweite SW1	17,0 mm
Federweg Z	10,0 mm
Durchmesser Ds	40,0 mm
Durchmesser Dmax(S)	42,0 mm
Gewinde G1	G1/4-AG

Kontakt zu Schmalz: J. Schmalz GmbH, Johannes-Schmalz-Str. 1 • 72293 Glatten • +49 7443 2403-105 • kundencenter@schmalz.de

Balgsauggreifer (rund)

SFB1 40 SI-55 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.04421

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Abreißkraft	39,90 N
Saugkraft (-600mbar)	8,80 N
Gewicht	18,5 g
Volumen	7,500 cm^3
Baugröße	40,00
Faltenanzahl	1,5
Produktfamilie	SFB1

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: **www.schmalz.com/10.01.06.04421**

Bestelldaten Ersatzteile 10.01.06.04421

Typ		Artikelnummer
Balgsauger (rund)	SFB1 40 SI-55 SC050	10.01.06.04372
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-AG SW410	10.01.06.04347

Kontakt zu Schmalz: J. Schmalz GmbH, Johannes-Schmalz-Str. 1 • 72293 Glatten • +49 7443 2403-105 • kundencenter@schmalz.de