



SFB1 40 SI-55 G1/4-AG


サクシオンパッドSFF / SFB1（エラストマー部+接続ニップル）は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクシオンパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	40.00
材質種類	FDA対応

デザインデータ



属性	価値
高さ H	35.70 mm
呼び径 dn	4.10 mm
d2	13.7 mm
グリッパーの長さ LG1	10.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストローク Z	10.0 mm
径 Ds	40.0 mm
径 Dmax(S)	42.0 mm
スレッド G1	G1/4-AG

デザインデータ SFB1 40 SI-55 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.04421



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
離脱力	39.90 N
吸着力 (-600mbar)	8.80 N
質量	18.5 g
ボリューム	7.500 cm ³
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SFB1

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.04421



スペアパーツの注文データ 10.01.06.04421

Typ	製品コード
ペローズ真空吸着パッド	SFB1 40 SI-55 SC050 10.01.06.04372
シュマルツコネクタ	SC 050 G1/4-AG SW410 10.01.06.04347

