

Art.-Nr.: 10.01.06.04422




Technische Daten

| | |
|-------------------------|--------------|
| Saugerwerkstoff | EPDM |
| Materialhärte [Shore A] | 45,0 Shore A |
| Baugröße | 40,00 |

SFB1 40 EPDM-45 G1/4-AG

Der Sauggreifer SFF / SFB1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SFF / SFB1, Anschlussnippel SC



Konstruktionsdaten

| | |
|---------------------|----------|
| Höhe H | 35,70 mm |
| Nenndurchmesser dn | 4,10 mm |
| d2 | 13,7 mm |
| Gewindelänge LG1 | 10,0 mm |
| Schlüsselweite SW1 | 17,0 mm |
| Federweg Z | 10,0 mm |
| Durchmesser Ds | 40,0 mm |
| Durchmesser Dmax(S) | 42,0 mm |
| Gewinde G1 | G1/4-AG |

Konstruktionsdaten SFB1 40 EPDM-45 G1/4-AG



Balgsauggreifer (rund)

SFB1 40 EPDM-45 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04422



Technische Daten

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Saugerwerkstoff | EPDM |
| Materialhärte [Shore A] | 45,0 Shore A |
| Abreißkraft | 39,90 N |
| Volumen | 7,500 cm ³ |
| Baugröße | 40,00 |
| Faltenanzahl | 1,5 |
| Produktfamilie | SFB1 |

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m



Bestelldaten Ersatzteile 10.01.06.04422

| Typ | | Artikelnummer |
|-------------------|-----------------------|----------------|
| Balgsauger (rund) | SFB1 40 EPDM-45 SC050 | 10.01.06.04378 |
| Schmalz-Connector | SC 050 G1/4-AG SW410 | 10.01.06.04347 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04422