


Art.-Nr.: 10.01.06.04422



SFB1 40 EPDM-45 G1/4-AG

サクシオンパッドSFF / SFB1（エラストマー部+接続ニップル）は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクシオンパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC



デザインデータ SFB1 40 EPDM-45 G1/4-AG

### 技術資料


真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	40.00

### デザインデータ

高さ H	35.70 mm
呼び径 dn	4.10 mm
d2	13.7 mm
グリッパーの長さ LG1	10.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストロークZ	10.0 mm
径 Ds	40.0 mm
径 Dmax(S)	42.0 mm
スレッドG1	G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04422



## 技術資料

真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
離脱力	39.90 N
ポリウム	7.500 cm <sup>3</sup>
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SFB1

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## 発注データ スペアパーツ 10.01.06.04422

Typ		本数
ベローズ真空吸着パッド	SFB1 40 EPDM-45 SC050	10.01.06.04378
シュマルツコネクタ	SC 050 G1/4-AG SW410	10.01.06.04347

