

ペローズ真空吸着パッド

## SFB1 40 EPDM-45 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.04425




### 技術資料

属性	値
真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	40.00

SFB1 40 EPDM-45 G1/4-IG

サクションパッドSFF / SFB1（エラストマー部+接続ニップル）は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクションパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC



### デザインデータ

属性	値
高さ H	46.90 mm
呼び径 dn	4.10 mm
d2	13.7 mm
グリッパーの長さ LG1	12.0 mm
スパンナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストロークz	10.0 mm
径 Ds	40.0 mm
径 Dmax(S)	42.0 mm
スレッド G1	G1/4-IG

デザインデータ SFB1 40 EPDM-45 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.04425

1

ベローズ真空吸着パッド

## SFB1 40 EPDM-45 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.04425



### 技術資料

属性	値
真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
離脱力	39.90 N
吸着力 (-600mbar)	8.80 N
ボリューム	7.500 cm <sup>3</sup>
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SFB1

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



### その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.04425](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.04425)



### 発注データ スペアパート 10.01.06.04425

Typ	本数
ベローズ真空吸着パッド	10.01.06.04378
シュマルツコネクタ	10.01.06.04348



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.04425](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.04425)

2