


Art.-Nr.: 10.01.06.04456



FGA 33 NBR-ESD-55 N018


Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	33,00
Número de pliegues	1,5

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	13,00 mm
Altura H	27,00 mm
Diámetro exterior D1	36,0 mm
Diámetro de la cabeza Dk	18,0 mm
Diámetro interior d1	16,0 mm
d2	17,0 mm
Diámetro interior d	8,00 mm
Recorrido de resorte Z	9,0 mm
Diámetro Ds	30,0 mm
Altura H3	14,00 mm
Diámetro Dmax(S)	38,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Datos de diseño FGA 33 NBR-ESD-55 N018



Art.-Nr.: 10.01.06.04456

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Radio de la pieza mín. (convexo)	40,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	13,60 N
Peso	7,30 g
Tamaño	33,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	FGA

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.04456

**Datos de pedido accesorios 10.01.06.04456**

Typ		Número de artículo
Boquillas de conexión de ventosa	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065
Boquillas de conexión de ventosa	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440	10.01.06.01066


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04456