

Art.-Nr.: 10.01.06.04482



Teknik veriler


Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	22,00
Körük Sayısı	1,5
Bağlantı	M5-M
Vakum bağlantısı	M5-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

FSGA 22 NBR-ESD-55 M5-AG

Vantuz FSGA (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (33 mm ve üzeri çaplar monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FGA tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FGA, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri

Yükseklik H	24,00 mm
Nominal çap dn	2,50 mm
d2	11,7 mm
Diş G1	M5-M
Diş uzunluğu LG1	5,0 mm
Anahtar boyutu SW1	7,0 mm
Yay stroku Z	6,0 mm
Çap Ds	21,5 mm
Çap Dmax(S)	25,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri FSGA 22 NBR-ESD-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04482

**Teknik veriler**

Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	2,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	25,0 mm
Çekme kuvveti	15,20 N
Emme kuvveti (-600mbar)	5,70 N
Ağırlık	3,10 g
Cilt	1,400 cm ³
Boyut	22,00
Körük Sayısı	1,5
Ürün ailesi	FSGA
Bağlantı	M5-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.04482**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FGA 22 NBR-ESD-55 N062
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N062 M5-AG DN250

